


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB030PLS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Elektriske data

|                |     |             |
|----------------|-----|-------------|
| Driftsspenning | [V] | < 250,00 AC |
|----------------|-----|-------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -40,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Beskyttelse |  | IP 68 |
|-------------|--|-------|

## Mekaniske data

|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner | [mm] | 26,00 x 26,00 x 60,00 |
|-------------|------|-----------------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materialer |  | TPU |
|------------|--|-----|

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
| Støpt kroppsmateriale |  | TPU |
|-----------------------|--|-----|

|                  |  |    |
|------------------|--|----|
| Materiale mutter |  | PA |
|------------------|--|----|

## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (22 x Ø 0,2 mm )

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: PA




# E70166



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB030PLS0005E03

### Tilkobling



|         |               |           |
|---------|---------------|-----------|
| BN =    | Lederfarger : | brun      |
| BU =    |               | blå       |
| GN/YE = |               | grønn/gul |