


Forbindelseskabel med støpsel

ASTAB040PLS0005E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / 10,00...55,00 DC
----------------	-----	--------------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	TPU
------------	-----

Støpt kropps materiale	TPU
------------------------	-----

Materiale mutter	PA
------------------	----

Merknader

Merknader	pinne 2 blybelagt
-----------	-------------------

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: PA; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



E70174



Forbindelseskabel med støpsel

ASTAB040PLS0005E04

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit