




Forbindelseskabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
----------------------	------	-----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 41,50
-------------	------	-----------------------

Materialer		PVC
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		PVC
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
------------------	--	--------------------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)






Forbindelseskabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

