


AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Quick Connect M12 stainless



1 hull for kabelstropper



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 42,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

Ul godkjenning	strømforsyning	Class 2
----------------	----------------	---------

Mekaniske data

Vekt	[g]	18,45
Materialer		hus: PA; O-ring: EPDM; Låsemuttere:: rustfritt stål (1.4305 / 303); kontaktpinner: bronse fortinnet

Merknader

Merknader		Flatkabelen må ikke ende i enheten.
Antall i forpakning		1,00 stk.



AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Quick Connect M12 stainless

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 0,4...0,6 Nm



	når den er tilkoblet gul AS-i-flatkabel
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	når den er tilkoblet svart flatkabel
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.