




AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC connector, M12, V2A, 1m



Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Design		AS-i
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	82,70
Materialer		hus øvre del: PUR; hus nedere del: PA 6,6; skrue: rustfritt stål (1.4305 / 303); Låsemuttere:: rustfritt stål (1.4305 / 303)
Merknader		
Merknader		Flatkabelen må ikke ende i splitteren. Bruk en flatkabeltetning eller krympehette til forsegling.
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC		
Koblinger: M12, rett; koding: A; kontakter: gullbelagte		


E79998



AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC connector, M12, V2A, 1m

Tilkobling



1	AS-i +
3	AS-i -