


E80409



RFID-brikke

ID-TAG/86 x 54 /04



Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	860...960
Minnestørrelse	[bit]	192,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		Impinj Monza 4QT
Elektronisk produktkode (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-35,00...50,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	49,10
Dimensjoner	[mm]	54,00 x 85,60 x 0,76
Materialer		hus: PVC

Merknader

Antall i forpakning		10,00 stk.
---------------------	--	------------

Andre data

leseavstand (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5