




RFID-brikke

ID-TAG/110X25x12,7/04



Applikasjon		
Applikasjon		RFID-koding av metaltanker
Elektriske data		
Arbeidsfrekvens	[MHz]	860...930
Minnestørrelse	[bit]	512,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		Impinj Monza 4QT
Tag Identifiser (TID)	[Byte]	8,00
Elektronisk produktkode (EPC)		128 bit
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 68
Mekaniske data		
Vekt	[g]	93,70
Dimensjoner	[mm]	110,00 x 25,00 x 12,90
Materialer		hus: polykarbonat-ABS
Merknader		
Antall i forpakning		5,00 stk.

E80413



RFID-brikke

ID-TAG/110X25x12,7/04

Andre data

leseavstand (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1