


RFID-brikke

ID-TAG/51x37x7,5



Applikasjon

Applikasjon

RFID-koding av metalltanker

Elektriske data

Arbeidsfrekvens [MHz]

866...928

Minnestørrelse [bit]

512,00

Minnetype

EEPROM

Brikketype

Alien Higgs 3

Tag Identifiser (TID) [Byte]

64,00

Elektronisk produktkode (EPC)

96 bit

RFID standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Maks. lesesykluser

ubegrenset

Maks. lesesykluser

100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40,00...85,00

Lagringstemperatur [°C]

-40,00...250,00

Beskyttelse

IP 69K

Mekaniske data

Vekt

[g]

144,50

E80417



RFID-brikke

ID-TAG/51x37x7,5

Type montering	panel/overflate
Dimensjoner [mm]	51,00 x 36,30 x 7,50
Materialer	hus: Nylon/PP

Merknader

Antall i forpakning	5,00 stk.
---------------------	-----------

Andre data

leseavstand (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2