


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0002K08

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.  
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).



| Applikasjon                           |  |                         |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Spesiell egenskap                     |  | Skjermet kabel          |
| Elektriske data                       |  |                         |
| Driftsspenning [V]                    |  | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    |  | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] |  | 2,00                    |
| Driftsforhold                         |  |                         |
| Omgivelsestemperatur [°C]             |  | -25,00...90,00          |
| Beskyttelse                           |  | IP 67                   |
| Mekaniske data                        |  |                         |
| Vekt [g]                              |  | 148,50                  |
| Dimensjoner [mm]                      |  | 28,00 x 15,00 x 38,00   |
| Materialer                            |  | TPU                     |
| Støpt kropps materiale                |  | TPU                     |
| Materiale mutter                      |  | messing, forniklet      |
| Merknader                             |  |                         |
| Antall i forpakning                   |  | 1,00 stk.               |



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0002K08

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, svart, beskyttet; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 1...1,5 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



### Tilkobling



farger til DIN 47100 Lederfarger :

|          |        |
|----------|--------|
| BN =     | brun   |
| BU =     | blå    |
| GN =     | grønn  |
| GY =     | grå    |
| PK =     | rosa   |
| RD =     | rød    |
| WH =     | hvit   |
| YE =     | gul    |
| screen = | skjerm |