


E80120



Plug-in strømforsyning

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Strømforsyning
2 M12-kontakt



Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	90,00...264,00
Utgangsspenning DC	[V]	24,00
Beskyttelsesklasse		II
Maks. rest ripple	[mV]	200,00
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Inngangsspenning (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,80

Utganger

Utgangsstrøm, total	[A]	1,00
---------------------	-----	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...40,00
Beskyttelse		IP 40; (M12-kontakt: IP 69K)

Tester/godkjenninger

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Mekaniske data

Vekt	[g]	203,50
Materialer		hus: plast svart;

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E80120




Plug-in strømforsyning

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	+
3	-