


RFID-brikke

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID-brikke
2 posisjonsmerke for brikke midt på antennen



Applikasjon

Applikasjon	koding av transportører i transportbånd
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv) [°C]	120,00; (testens varighet: 1 x 100 h)

Elektriske data

Arbeidsfrekvens [MHz]	0,125
Minnestørrelse [bit]	2 048,00
Maks. lesesykluser	ubegrenset
Maks. lesesykluser	100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mekaniske data

Vekt [g]	10,10
Hus	brikkefeste for transportører
Dimensjoner [mm]	18,00 x 33,00 x 16,90
Materialer	PBT oransje; PA svart

E80346



RFID-brikke

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Tilbehør	
Varer som leveres	ID-brikke:, E80345
Merknader	
Merknader	temperaturtopp 1 x 100 h
	Lagringstemperatur 1 x 1000 h
	støt 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibrasjon 3 Achsen je 8 h
Antall i forpakning	1,00 stk.