


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Applikasjon**

Applikasjon	RFID-koding i produksjonsstyring	
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-40,00...85,00	
Temperaturtopp (passiv) [°C]	140,00; (testens varighet: 1 x 100 h)	

Elektriske data

Arbeidsfrekvens [MHz]	865...870	
Minnestørrelse [bit]	240,00	
Maks. lesesykluser	ubegrenset	
Maks. lesesykluser	100000	

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...85,00	
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...90,00	
Beskyttelse	IP 68	

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mekaniske data

Vekt [g]	11,60	
Dimensjoner [mm]	Ø 50,00 / L = 3,30	
Materialer	PA 6	

Merknader

Merknader	Lagringstemperatur 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C) ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Antall i forpakning	1,00 stk.	