




RFID-brikke

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	896,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		ICODE SLIX
Antall blokker		28
Blokkstørrelse	[Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Tester/godkjenninger

Radiogodkjenning	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	939,80
Type montering		installasjon på ikke-metalliske materialer; (selvklebende)
Dimensjoner	[mm]	50,00 x 80,00 x 0,10
Materialer		PP; gummiert: HL2

Merknader

Antall i forpakning	500,00 stk.
---------------------	-------------

E80379



RFID-brikke

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Andre data

Leseavstand når den ikke er monteret på metall (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250