




RFID-brikke

ID-TAG/73.5X21.2/04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Applikasjon	RFID-koding i produksjonsstyring
-------------	----------------------------------

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	840...960
Minnestørrelse	[bit]	512,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	445,00
------	-----	--------

Merknader

Antall i forpakning	1 000,00 stk.
---------------------	---------------

Andre data

leseavstand (m)

DTE80x	1,3
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	8
ANT820 / ANT920	1,5