




RFID-brikke

ID-TAG/174x70x17.6/04



Applikasjon

Applikasjon

RFID-koding av metaltanker

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	860...930; (India: 865...867 MHz)
Minnestørrelse	[bit]	512,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		Impinj Monza 4QT
Tag Identifiser (TID)	[Byte]	64,00
Elektronisk produktkode (EPC)		96 bit; (utvidbar: 128 Bits)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	129,40
Dimensjoner	[mm]	70,00 x 174,00 x 17,60
Materialer		hus: polykarbonat-ABS

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E80394



RFID-brikke

ID-TAG/174x70x17.6/04

Andre data

leseavstand (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2