


Forhåndsinnstilte teller

COUNTER/210/LCD



1 klemme



Produktegenskaper

Dimensjoner	[mm]	48,00 x 48,00 x 107,00
-------------	------	------------------------

Applikasjon

Applikasjon	forhåndsinnstilt teller med to forhåndsinnstillinger
-------------	--

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	90,00...260,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (±15 %, 80 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 2
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	2
---------------------------	---

Utganger

Antall reléutganger	2
---------------------	---

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...65,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	93,00
Beskyttelse		IP 65; (på forsiden)
Beskyttelsesterminaler		IP 00

Tester/godkjenninger

EMC	EN 55011	klasse B
	EN 61000-6-2	(med skjermede kontroll- og signalkabler)
Støtmotstand	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Mekaniske data

Vekt	[g]	214,50
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 48,00 x 107,00
Materialer		PC svart



Forhåndsinnstilte teller

COUNTER/210/LCD

Displayer/driftselementer

Display		2 x 7-segments LED-skjerm, grønn bakgrunnslys 6-sifret
Driftselementer	8	trykkeknapper

Elektrisk tilkobling

plugg-in skrueterminaler: 7 x ...2,5 mm²plugg-in skrueterminaler: 8 x ...1,5 mm²

Tilkobling

