




Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

10,00

Utganger

Elektrisk design

PNP



Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
UI godkjenning	Kapslingstype	Type 1
Mekaniske data		
Vekt	[g]	224,50
Dimensjoner	[mm]	33,00 x 60,00 x 118,20
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M12
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2	
	etiketter: 4	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling - Tilkobling		
Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm		

Splitterboks

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

