




Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
---------------------------	----------------



Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

UI godkjenning	Kapslingstype	Type 1
----------------	---------------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	226,50
Dimensjoner	[mm]	33,00 x 60,00 x 118,20
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M12

Tilbehør


Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2
	etiketter: 4

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Tilkobling





Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

