




Splitterboks

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	10,00


Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



Splitterboks

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
UI godkjenning	Kapslingstype	Type 1
Mekaniske data		
Vekt	[g]	256,50
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		6
Kontakttype		M12
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	12 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		Beskyttende hetter: 2
		etiketter: 6
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Tilkobling		
Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Splitterboks

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Tilkobling





Splitterboks

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

