




Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00



Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger		
----------------------	--	--

UI godkjenning	Kapslingstype	Type 1
----------------	---------------	--------

Mekaniske data		
----------------	--	--

Vekt	[g]	303,50
Dimensjoner	[mm]	33,00 x 60,00 x 152,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12

Tilbehør		
----------	--	--


Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2
	etiketter: 8

Merknader		
-----------	--	--


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling		
-----------------------------------	--	--

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Tilkobling		
------------	--	--





Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

