




Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
---------------------------	----------------



Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger		
----------------------	--	--

UI godkjenning	Kapslingstype	Type 1
----------------	---------------	--------

Mekaniske data		
----------------	--	--

Vekt	[g]	303,50
Dimensjoner	[mm]	33,00 x 60,00 x 152,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12

Tilbehør		
----------	--	--


Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2
	etiketter: 8

Merknader		
-----------	--	--

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling		
-----------------------------------	--	--

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Tilkobling		
------------	--	--

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Splitterboks

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

