EBC020

Splitterboks

ZDO6H05DMSS0005H15



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00

EBC020

Splitterboks

ZDO6H05DMSS0005H15

Beskyttelse		IP 67; IP 68	
Tester/godkjenninger			
Ul godkjenning		Kapslingstype	Type 1
Mekaniske data			
Vekt	[g]	766,50	
Dimensjoner	[mm]	22,00 x 54,00 x 100,00	
Materialer		PA	
Støpt kroppsmateriale		PA	
Antall porter splitterboks		6	
Kontakttype		M12	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		bøying sykluser	> 2 Mio.
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	12 x LED, gul
		drift	1 x LED, grønn
Tilbehør			
Varer som leveres		Beskyttende hetter: 2	
		etiketter: 6	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm



EBC020

Splitterboks

ZDO6H05DMSS0005H15

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul