


Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse	II
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----


Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68



Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07


Mekaniske data		
Vekt	[g]	970,00
Dimensjoner	[mm]	22,00 x 54,00 x 82,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M12
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøying sykluser	> 2 Mio.
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2	
	etiketter: 4	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektrisk tilkobling - spor		
Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		



Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07

Tilkobling



BN =	Lederfarger : brun
BU =	blå
GN =	grønn
GN/YE =	grønn/gul
GY =	grå
WH =	hvit
YE =	gul