




Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspøgning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyngngsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastng pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastng totalt	[A]	12,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00



Splitterboks

ZDO6H057MSS0010H09

Beskyttelse	IP 67; IP 68
-------------	--------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	1 034,00
Dimensjoner	[mm]	22,00 x 54,00 x 100,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		6
Kontakttype		M12
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøying sykluser	> 2 Mio.

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	6 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2
	etiketter: 6

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm





Splitterboks

ZDO6H057MSS0010H09

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GN/YE =	grønn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul