


Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse	II
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00


Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



Splitterboks


ZDO8H05HMSS0010H19

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 67; IP 68
Mekaniske data		
Vekt	[g]	1 191,60
Dimensjoner	[mm]	22,00 x 54,00 x 127,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøying sykluser	> 2 Mio.
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	Beskyttende hetter:	2
	etiketter:	8
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilkobling - spor		
Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

Tilkobling



Lederfarger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul

EBC036

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0010H19

