




Splitterboks

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	15,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	1,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	1,00

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00



Splitterboks

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	125,00
Dimensjoner	[mm]	28,80 x 30,00 x 129,50
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M8

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling


Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitterboks

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm

