




Splitterboks

ZDO4F049MSS0005H10



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse	III
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	6,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	442,50
----------	--------



Splitterboks

ZDO4F049MSS0005H10

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 30,00 x 85,50
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kropps materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M8
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	DIN-skinneadapter:, E73006
	Beskyttelseshette: M8, E73005

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte






Splitterboks

ZDO4F049MSS0005H10

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul