


Splitterboks

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse		III
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dager)



Splitterboks


ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Mekaniske data		
Vekt	[g]	109,50
Dimensjoner	[mm]	27,00 x 30,00 x 90,40
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M8
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		DIN-skinneadapter:, E73006
		Beskyttelseshette: M8, E73005
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Tilkobling		
Koblinger: 1 x M16; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte		

Splitterboks

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

