


Splitterboks

ZDO8F039MSS0005H10



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse	III
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	6,00

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...80,00



Splitterboks

ZDO8F039MSS0005H10

Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	512,00	
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet	
Støpt kroppsmateriale		PBT-GF 20 / messing, forniklet	
Antall porter splitterboks		8	
Kontakttype		M8	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter	
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2	
	bøying sykluser	> 5 Mio.	
	torsjonsstamme	± 180 °/m	

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	DIN-skinneadapter:, E73007
	Beskyttelseshette: M8, E73005

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte





Splitterboks

ZDO8F039MSS0005H10

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul