


Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse		III
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00



Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10

Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	683,20
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 30,00 x 129,50
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M8
Drakjede egnet		ja
Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	DIN-skinneadapter:, E73007
	Beskyttelseshette: M8, E73005

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - spor


Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul

EBC056

Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10

