


Splitterboks

ZDO4F035MSJ0010H10



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse	III
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	6,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	648,50
----------	--------



Splitterboks

ZDO4F035MSJ0010H10

Materialer	PBT-GF20; messing forniklet	
Støpt kropps materiale	PBT-GF 20 / messing, forniklet	
Antall porter splitterboks	4	
Kontakttype	M8	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	DIN-skinneadapter:, E73006	
	Beskyttelseshette: M8, E73005	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte






Splitterboks

ZDO4F035MSJ0010H10

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
WH =	hvit
YE =	gul