


Splitterboks

ZDO4F049MSJ0010H10



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)

Beskyttelsesklasse III

Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] 2,00

Maks. nåværende belastning totalt [A] 6,00

Utganger

Elektrisk design NPN

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00

Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] -5,00...60,00

Beskyttelse IP 65; IP 67; IP 68

Mekaniske data

Vekt [g] 841,00



Splitterboks

ZDO4F049MSJ0010H10

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 30,00 x 85,50
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kropps materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		4
Kontakttype		M8
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	DIN-skinneadapter:, E73006
	Beskyttelseshette: M8, E73005

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte






Splitterboks

ZDO4F049MSJ0010H10

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul