


## Splitterboks

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

## Elektriske data

|                                      |     |                                                    |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| Driftsspenning                       | [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
| Beskyttelsesklasse                   |     | III                                                |
| Maks. strømbelastning pr. modul/port | [A] | 2,00                                               |
| Maks. nåværende belastning totalt    | [A] | 6,00                                               |

## Utganger

Elektrisk design

NPN

## Driftsforhold

|                                 |      |                               |
|---------------------------------|------|-------------------------------|
| Omgivelsestemperatur            | [°C] | -25,00...80,00                |
| Omgivelsestemperatur (drivende) | [°C] | -5,00...60,00                 |
| Beskyttelse                     |      | IP 67; IP 68; (1 m / 7 dager) |



## Splitterboks


ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

| Mekaniske data                                                                          |                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Vekt                                                                                    | [g]            | 109,00                         |
| Dimensjoner                                                                             | [mm]           | 27,00 x 30,00 x 90,40          |
| Materialer                                                                              |                | PBT-GF20; messing forniklet    |
| Støpt kroppsmateriale                                                                   |                | PBT-GF 20 / messing, forniklet |
| Antall porter splitterboks                                                              |                | 4                              |
| Kontakttype                                                                             |                | M8                             |
| Displayer/driftselementer                                                               |                |                                |
| Display                                                                                 | koblingsstatus | 8 x LED, gul                   |
|                                                                                         | drift          | 1 x LED, grønn                 |
| Tilbehør                                                                                |                |                                |
| Tilbehør (valgfritt)                                                                    |                | DIN-skinneadapter:, E73006     |
|                                                                                         |                | Beskyttelseshette: M8, E73005  |
| Merknader                                                                               |                |                                |
| Antall i forpakning                                                                     |                | 1,00 stk.                      |
| Elektrisk tilkobling - Tilkobling                                                       |                |                                |
| Koblinger: 1 x M16; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |                |                                |
|                                                                                         |                |                                |

## Splitterboks

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

## Tilkobling



## Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

