


Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...65 °C
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

UL godkjenning	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E191684

Mekaniske data

Vekt [g]	30,20
Materialer	hus: PA oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M8; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

