




Splitterboks

ZDOAF03BMSS0010H12



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP



Splitterboks


ZDOAF03BMSS0010H12

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68
Mekaniske data		
Vekt	[g]	969,50
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kropps materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		10
Kontakttype		M8
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	10 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: 2 x M8, E73005	
	etiketter: 11	
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (21 x Ø 0,2 mm)		
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter		
Koblinger: 1 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte		

Splitterboks

ZDOAF03BMSS0010H12

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul