




Splitterboks

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	15,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse		III
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP



Splitterboks

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dager)

Mekaniske data		
Vekt	[g]	150,50
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kropps materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		10
Kontakttype		M8


Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	10 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør	
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M8, E73005

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitterboks

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Tilkobling

