



Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Total merkestrøm (UL)	[A]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger		
Ul godkjenning	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E191684



Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Mekaniske data	
Vekt	[g] 34,10
Materialer	hus: PA Halogenfri; Forsegling: EPDM
Støpt kroppsmateriale	PA, Halogenfri
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA, Halogenfri; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA, Halogenfri; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm






Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Tilkobling



tilkobling til IEC 61076-2-101