




Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...65 °C
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

UI godkjenning	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E191684

Mekaniske data

Vekt [g]	28,90
Materialer	hus: PA oransje; Halogenfri; Forsegling: EPDM
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Elektrisk tilkobling

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M8; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

