




Jumperkabel med ventilplugg

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Halogenfri
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur		ventilplugg: -30 ... 90 °C
		M12-kontakt: -25 ... 90 °C
Beskyttelse		IP 65; (M12-kontakt: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	82,00
Støpt kroppsmateriale		PA-GF, Halogenfri / TPU, Halogenfri
Materiale mutter		stål; galvanisert / messing, forniklet
Tetningsmateriale		NBR / CR
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.




Jumperkabel med ventilplugg

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: PA-GF, Halogenfri, svart; låse: stål, galvanisert; Forsegling: NBR / CR; kontakter: messing; Tiltrekkingmoment: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Elektrisk tilkobling - Kabel

Kabel: 0,24 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, Halogenfri, oransje; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingmoment: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |