


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF030VAS0005H03



## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                    |

## Driftsforhold

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                  | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur            | cULus: ...80                |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]       | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) | cULus: ...80                |
| Beskyttelse                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tester/godkjenninger

|                           |                  |                                                                                                  |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrasjonsmotstand        | EN 60068-2-6 Fc  | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C<br>50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser         |
| Støtmotstand              | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms halv-sinus; 6 støt hver i hver retning langs de tre koordinataksene / -40 °C / 85 °C |
| Kontinuerlig støtmotstand | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene / -20 °C / 50 °C                |



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF030VAS0005H03

|                        |                  |                                                             |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rask temperaturendring | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 sykluser |
| Saltspraytest          | EN 60068-2-52 Kb | alvorlighetsgrad 5 (4 testsykluser)                         |

## Mekaniske data

|                   |                               |                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt              | [g]                           | 114,00                                                                                             |
| Dimensjoner       | [mm]                          | 19,00 x 10,00 x 25,50                                                                              |
| Materialer        |                               | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM                                                                  |
| Materiale mutter  |                               | rustfritt stål (1.4404 / 316L)                                                                     |
| Drakjede egnethet |                               | ja                                                                                                 |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Tilkobling



Lederfarger :

BK = svart

BN = brun

BU = blå