


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH046VAS0002H04



## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | bruksområder i spesielt røffe omgivelser                              |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 10,00...36,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | II               |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00             |

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                  | -40,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur            | cULus: ...75 °C             |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]       | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) | cULus: ...75 °C             |
| Beskyttelse                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tester/godkjenninger

|                    |                 |                                                                                        |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrasjonsmotstand | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C<br>50 sveipesyklus, 1 oktav per minutt, i 3 akser |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH046VAS0002H04

|                           |                  |                                                                                                  |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtmotstand              | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms halv-sinus; 6 støt hver i hver retning langs de tre koordinataksene / -40 °C / 85 °C |
| Kontinuerlig støtmotstand | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene / -20 °C / 50 °C                |
| Rask temperaturendring    | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 sykluser                                      |
| Saltspraytest             | EN 60068-2-52 Kb | alvorlighetsgrad 5 (4 testsykluser)                                                              |

## Mekaniske data

|                   |                                             |                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt [g]          | 85,00                                       |                                                                                                    |
| Dimensjoner [mm]  | 15,50 x 15,50 x 45,00                       |                                                                                                    |
| Materialer        | hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM |                                                                                                    |
| Materiale mutter  | rustfritt stål (1.4404 / 316L)              |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | ja                                          |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk               | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                              | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser                             | > 5 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                              | ± 180 °/m                                                                                          |

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 4 x LED, gul   |
|         | drift          | 2 x LED, grønn |

## Merknader


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm






## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH046VAS0002H04

### Tilkobling



BK =            Lederfarger :  
 BN =            svart  
 BU =            brun  
 WH =            blå  
                  hvit