




Y tilkoblingskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Halogenfri
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...90,00

EVC506



Y tilkoblingskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-20,00...90,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data		
Vekt	[g]	1 022,50
Støpt kroppsmateriale		TPU
Tetningsmateriale		FKM

Merknader		
Merk		Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning		1,00 stk.

Y tilkoblingskabel


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: M12; Støpt kropp: TPU, oransje; Forsegling: FKM

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; Støpt kropp: TPU, oransje



Y tilkoblingskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Diagrammer og grafer

Underbelastet $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]