

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0005K04



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur	cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)	cULus: ...75
Beskyttelse	IP 65; IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	215,40
Dimensjoner [mm]	15,50 x 15,50 x 45,00
Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter	messing, forniklet
Drakjede egnethet	ja



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0005K04

Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	≥ 2 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling



BK = Lederfarger : svart
 BN = brun
 BU = blå
 WH = hvit

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0005K04


Diagrammer og grafer

Underbelastet $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]

Skjermingsegenskaper



x Frekvens (MHz)

y Skjermingsegenskaper (dB)

ifølge DIN EN 60512-23-3