


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSA0010H05

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	CAN-buss
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	32,00 DC; (ledninger 4+5: 5 V)
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (ledninger 4+5: 0,05)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	360,30
Dimensjoner [mm]	26,50 x 15,50 x 36,50
Materialer	hus: TPU svart; Forsegling: FKM
Materiale mutter	messing, forniklet
Drakjede egnethet	ja



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSA0010H05

Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Merknader	CAN-buss-avslutningsmotstand (120 Ω) er integrert i M12-kontakten.
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit