




Y tilkoblingskabel

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...90,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vekt	[g]	795,50
Støpt kroppsmateriale		TPU



Y tilkoblingskabel

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Materiale mutter	messing, forniklet	
Tetningsmateriale	FKM	
Antall porter splitterboks	2	
Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader


Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 12 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Y tilkoblingskabel

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Tilkobling



Diagrammer og grafer

Underbelastet $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]