

Y tilkoblingskabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	186,50
Støpt kroppsmateriale	TPU / TPU
Materiale mutter	messing, forniklet
Tetningsmateriale	Viton
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser > 5 Mio.
	torsjonsstamme ± 180 °/m

Y tilkoblingskabel


YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Merknader

Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble C


Koblinger: M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere:, messing, forniklet; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Y tilkoblingskabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Koblinger: M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere:, messing, forniklet; Forsegling: Viton; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!




Elektrisk tilkobling - koble B

Koblinger: M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere:, messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Diagrammer og grafer



Underbelastet $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]