


Y tilkoblingskabel

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	53,00
Støpt kroppsmateriale	TPU / TPU
Materiale mutter	messing, forniklet
Tetningsmateriale	Viton
Kontakttype	M12
Drakjede egnethet	ja

Y tilkoblingskabel

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøyeradius for fast installasjon	min. 5 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m > 2 Mio.

Merknader

Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble C


Koblinger: M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere., messing, forniklet; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling





Y tilkoblingskabel

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble A

Koblinger: M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere:, messing, forniklet; Forsegling: Viton; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter B

Koblinger: M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere:, messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!

