


## Forbindelseskabel

VDOG030MSS0002H03STAH030MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



| Applikasjon                       |                                                                       |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Spesiell egenskap                 | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |                                   |
| Fri for silikon                   | ja                                                                    |                                   |
| Elektriske data                   |                                                                       |                                   |
| Driftsspenning                    | [V]                                                                   | < 50,00 AC / < 60,00 DC           |
| Beskyttelsesklasse                |                                                                       | III                               |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A]                                                                   | 3,00                              |
| Driftsforhold                     |                                                                       |                                   |
| Omgivelsestemperatur              | [°C]                                                                  | -25,00...90,00                    |
| Omgivelsestemperatur (drivende)   | [°C]                                                                  | -25,00...90,00                    |
| Beskyttelse                       |                                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K       |
| Tester/godkjenninger              |                                                                       |                                   |
| UI godkjenning                    | Ta                                                                    | 75 °C                             |
| Mekaniske data                    |                                                                       |                                   |
| Vekt                              | [g]                                                                   | 78,80                             |
| Materialer                        |                                                                       | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM |
| Materiale mutter                  |                                                                       | messing, forniklet                |
| Drakjede egnethet                 |                                                                       | ja                                |



## Forbindelseskabel

VDOGF030MSS0002H03STAH030MSS

|                |                               |                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Merk                | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
| Antall i forpakning | 1,00 stk.                               |

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Tilkobling



## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

