


EVC910



Forbindelseskabel

VSTGN040MSS0,25K04STAN040MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design	Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	30,00 AC / 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	58,10
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet
Drakjede egnethet	ja



Forbindelseskabel

VSTGN040MSS0,25K04STAN040MSS

Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 3 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: D; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, grønn, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

