




Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040MSS0002K04STGP040--S



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design	Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	30,00 AC / 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	1,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse	IP 65; IP 67; (M12/RJ45-plugg: IP 20)

Mekaniske data

Vekt [g]	152,60
Støpt kroppsmateriale	TPU / PC
Materiale mutter	messing, forniklet

Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040MSS0002K04STGP040--S

Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 3 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grønn, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x RJ45, rett; Støpt kropp: PC; kontakter: gullbelagte

